



PREMARK® Spezifikationsblatt

Technische Materialinformationen:	
Produkttyp:	Materialtyp: Vorgeformtes Thermoplast Typ I Produktname: PREMARK® Farbe: Weiß EN 1436 Klassen: S3, Q3, R3
Produktbeschreibung:	Alkydmaterial Das Material besteht aus: ca. 20% Bindemittel ca. 35% Titan- und weiße Füllstoffe ca. 10% weißer Sand ca. 35% Glasperlen
Vorgesehene Benutzung:	Dieses Produkt wird für Straßenmarkierungen empfohlen und eignet sich hierbei ganz besonders für innerörtliche Markierungen. Die Kombination der Haltbarkeits-, Rutschfestigkeits- und Reflexionseigenschaften machen es zum idealen, zweckmäßigen Produkt.
Oberflächenmaterial:	UCme® 850-125 NC 3/1
Spezifisches Gewicht:	2,0 kg/l
Schichtstärke:	3,0 mm (+0,4/ -0,3)
Zum Auftrag auf:	Horizontale Asphalt- bzw. Betonflächen
Umweltfreundlich:	Die benutzten Füllstoffe sind asbestfrei.
Referenzen:	Prüfzulassungen gemäß EN 1436: BS, NF, Bast (und viele weitere)

Leistung und Verarbeitung:	
Verarbeitungsverfahren:	Mit Gasbrenner bzw. Jetpack 515EXT.
Verarbeitungs-temperatur:	Empfohlen 200 – 230°C* (* Alle sichtbaren Temperaturanzeigen im Material <u>müssen</u> geschlossen sein.)
Trocknungszeit:	Max. 10 Minuten bei 20 °C und leichtem Wind
Reibwert:	>55 PTV* (* Für hohe <u>anfängliche</u> PTV muss UCme® 850-125 NC 3/1 bei der Installation zugegeben werden.)
Rückstrahlung:	Neu installiert: >150 mcd/m ² · lx Mit Verschleißanzeichen: >150 mcd/m ² · lx
Garantie und Lebensdauer:	Abhängig von Schichtstärke und Verkehrsaufkommen
Verpackung:	Flach in vor Sonnenlicht und Feuchte schützenden Schachteln (60 cm x 100 cm)
Lagerung:	Flach und trocken bei Temperaturen über 2 °C und unter 32 °C

Weitere Informationen finden Sie im PREMARK® Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) und in der PREMARK® Installationsanleitung. Zuletzt aktualisiert: 18. März 2014