

## Rollcart établi mobile

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, avec 2 plaques perforées et 1 à fentes, av. 4 tiroir(s), hauteur x longueur x largeur 1990 x 1250 x 700 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158116



## Rollcart Établis et établis mobiles

### Force 600 kg

#### établi mobile

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1150 x 700 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec plaque de rangement perforée / à fentes
- avec 2 plaques perforées et 1 à fentes
- av. 4 tiroir(s)
- hauteur x longueur x largeur 1990 x 1250 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

|                             |   |                          |   |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| appareil de manutention     | chariot de manutention                  | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de chariot             | éta bli mobile                          | pneumatique              | TPE   |
| charge                      | 600 kg                                  | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| longueur de plateau         | 1150 mm                                 | roulement                | roulement rainuré à billes                  |
| largeur de plateau          | 700 mm                                  | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| équipement chariot          | 1 armoire, 4 tiroirs                    | matériau                 | acier/bois                                  |
| matériau de plateforme      | bois                                    | conducteur d'électricité | non   |
| nombre de tiroirs           | 4 pièce                                 | poignée                  | 1 pièce                                     |
| type de panneau             | plaque de rangement perforée / à fentes | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| nombre de plaques perforées | 2 pièce                                 | surface                  | finition peinture époxy                     |
| nombre de plaques à fentes  | 1 pièce                                 | couleur                  | gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010 |
| hauteur                     | 1990 mm                                 | norme                    | EN 1757-3 (frein)                           |
| longueur                    | 1250 mm                                 | Poids                    | 141 kg                                      |
| largeur                     | 700 mm                                  |                          |   |

## Accessoires

158103



kit de séparateurs pour tiroirs pour chariot à plateaux, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm