

# Datenblatt Artikel 422900

## Enghalsflasche 1.000 ml, LDPE

naturfarben, rund

- ideal zur Aufbewahrung von Proben
- leicht quetschbar und dabei formbeständig
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
- Ersatzteil: Verschluss
- Durchmesser d=97,5 mm / Höhe h=223,5 mm (ohne Verschluss)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 21,5 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = 28 mm



<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>brutto Kg</b>	0,09
<b>Mindest.Best.</b>	15
<b>Höhe Pal</b>	2,034
<b>EAN</b>	4007228422900
<b>Zolltarif</b>	39233010
<b>Breite</b>	97,5
<b>Farbe</b>	natur
<b>Stück / Lage</b>	90
<b>Tiefe</b>	97,5
<b>Gewicht VE</b>	0,335
<b>Lagen</b>	6
<b>Länge Karton</b>	515
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	540
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	80,66
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	1,685
<b>Summe Kartons</b>	36
<b>Volumen m3</b>	0,048028
<b>Breite Karton</b>	297
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Höhe</b>	223,5
<b>VE</b>	15
<b>Kartons pro Lage</b>	6
<b>netto Kg</b>	0,09
<b>Höhe Karton</b>	314
<b>Volumen L</b>	1