



Beschrijving:

MultiStore-opbergstelsel schuif nr. 2 - bouwdoosprincipe - veelzijdig combineerbaar in 6 groottes voor overzichtelijke opbergoplossingen

- Bouten van slagvast polystyreen, gemakkelijk stapelbaar en geschikt voor stabiele wandmontage
- uitneembare kantelschuifladen uit glashelder polystyrol met geïntegreerde etikettenhouder (inclusief etiketten)
- stofvrije en goed zichtbare opslag van de inhoud
- voor hoge belastingen en lange levensduur
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. industrie, laboratoria, werkplaatsen, verkoopsruimtes, artsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen
- Volume schuif 28,20 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Reserveonderdelen: Kantelschuifladen
- d=diepte=310,5 mm b=breedte=601 mm h=hoogte=353 mm
- Schuiflade: d = diepte = 221 mm b = breedte = 265 mm h = hoogte = 241 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	460115
GTIN	4007228460001
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Volume in L	28,20
Gewicht (kg)	5,76
D x B x H (mm)	310 x 601 x 353

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	5,76
pdf.information.eanPu	4007228396089

Pallet

Aantal kartonnen	18
Aantal lagen	6
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,268

Kartonnen dozen per laag	3
Brutogewicht palet (kg)	123,68