

Stapelbare Aufbewahrungsbox

Höhe x Länge x Breite 180 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in transparent, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Stülpdeckel

VE 3 Stück



Artikelnummer: 527603

Stapelbare Aufbewahrungsbox mit Tragegriff

Stapelbare Aufbewahrungsbox

- Höhe x Länge x Breite 180 x 400 x 300 mm
- Inhalt 15 l
- Aus Polypropylen in transparent
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Stülpdeckel
- Verschießbar mit Griffleistenverschluss
- Einfacher Transport durch Griffleiste, Deckel mit Tragegriff
- Mit Deckel stapelbar
- Leer und ohne Deckel platzsparend ineinander stapelbar

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Euronorm	nein	Deckel	ja
Inhalt	15 l	Deckeltyp	Stülpdeckel
Höhe	180 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	400 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Breite	300 mm	Tragevorrichtung	Griffleiste, Deckel mit Tragegriff
Material	Polypropylen	Schließsystem	Griffleistenverschluss
stapelbar	ja	Farbe	transparent
nestbar	ja	Unterbau	glatt

faltbar	nein	Menge pro Bestelleinheit	3
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	0,68 kg

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung