

AOC Monitor Q3277Pqu 32" TFT mit Lautsprechern



Der stilvolle 32-Zoll-Monitor Q3277PQU bietet einen erweiterten Arbeitsbereich und eine beeindruckende Bildqualität mit QHD-Auflösung. Neben den neuesten Display-Technologien, wie AMVA-Panel und energieeffizienter LED-Hintergrundbeleuchtung, ist dieser Monitor auch mit einer Reihe von Anschlüssen, 3-Watt-Lautsprecher und einem ergonomischen Ständer ausgestattet.

Der schlanke AOC Q3277PQU beinhaltet die neuesten Fortschritte in der Display-Technologie, um Ihre Produktivität und Ihr Seherlebnis zu verbessern. Dieser großzügige 32-Zoll-Monitor im 16:9-Format eignet sich ideal, um immer den vollen Überblick über Ihr aktuelles Projekt zu haben oder mehrere Programme auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen. Das AMVA-Panel ermöglicht bessere Bildqualität, einen weiten Betrachtungswinkel und präzise Farbwiedergabe, während dank 4ms Reaktionszeit auch anspruchsvollste Anwendungen problemlos ausgeführt werden. Eine Vielzahl von Anschlüssen wie HDMI, DVI-D und DisplayPort macht die Verbindung zu Ihrem Computer und anderen Geräten ganz einfach. Eingebaute Lautsprecher geben bei Videoanrufen

zusätzlichen Komfort. Der ergonomische Ständer lässt sich kippen, schwenken und drehen, so dass Sie immer einen bequemen Blick auf Ihre Arbeit haben.

Drei-Jahres-Garantie

AOC steht hinter der Qualität jedes einzelnen Monitors und bietet daher eine großzügige Drei-Jahres-Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Innerhalb der Garantiezeit werden alle AOC-Displays mit Herstellungsfehlern oder fehlerhaften Komponenten repariert oder ohne zusätzliche Kosten ersetzt. Lesen Sie dazu die komplette AOC-Garantieerklärung.

Flicker Free

Die AOC Flicker Free-Technologie ist eine Hybridlösung zur Regelung der Helligkeit, ohne dass Bildflackern entsteht, so dass ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet wird.

QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.

DisplayPort

DisplayPort bietet ultraschnelle digitale Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingangsverzögerung. Verbinden Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten mit Ihrem Bildschirm, zum Beispiel Computer, Laptop, Media-Player, Spielekonsole und vieles mehr. Das ist perfekt für Profis sowie auch für die anspruchsvollsten Heimanwender.

Bildschirmdiagonale (Zoll)	32
Bildschirmdiagonale (cm)	81,3
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Anzeige	LED
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Form des Bildschirms	Flach
Sichtbare Größe (horizontal) (cm)	70,8
Sichtbare Größe (horizontal) (mm)	708
Sichtbare Größe (vertikal) (cm)	39,9
Sichtbare Größe (vertikal) (mm)	399
HD-Typ	Quad HD
Farbintensität (Bit)	8
Flimmerfreie Technologie	Ja
Bildschirmauflösung (Pixel)	2560 x 1440
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440

Maximale Bildwiederholrate (Hz)	60
Seitenverhältnis	16:9
Native Seitenverhältnis	16:9
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,276 x 0,276
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (cd/m²)	300
Helligkeit (typisch) (cd/m²)	300
Reaktionszeit (ms)	4
Kontrastverhältnis	3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
3D	Nein
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich (kHz)	30 - 99
Vertikaler Scanbereich (Hz)	50 - 76
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Konnektivität	3,5 mm
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
Vorderer Rahmen	Schwarz
Höhenverstellung	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich (°)	-165 - 165
Neigungsverstellung	Ja
Höheneinstellung (cm)	18
Pivot	Ja
Neigungswinkelbereich (°)	-5 - 24
Kabelsperre-Slot	Nein
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen	16
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50 - 60
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	50
Stromverbrauch (typisch) (W)	60
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
Stromverbrauch (aus) (W)	0,5
Energie-Effizienzklasse	C
Mitgelieferte Kabel	AC, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Stromkabellänge (m)	1,8
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
EPEAT Konformität	Silber
Energy Star-zertifiziert	Ja
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	TCO'7, TÜV Bauart, CE, GOST, ISO, ISO 9241-307
Plug & Play	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)	741,9
Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)	659
Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)	171,2
Höheneinstellung (mm)	180
Gewicht (mit Standfuß) (kg)	11,6
Breite (mm)	741,9
Höhe (mm)	438,4
Tiefe (mm)	60,8
Verpackungsbreite (mm)	577
Verpackungshöhe (mm)	858
Verpackungstiefe (mm)	248
Paketgewicht (kg)	15,3
Paketgewicht (g)	15310