

Festo AG & Co. KG

570039

Busknoten CTEU-DN

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Abmessungen B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß	40 mm
Befestigungsart	auf Elektrik-Anschlussplatte auf Elektrik-Anschaltung
Produktgewicht	90 g
Protokoll	DeviceNet
Feldbus Schnittstelle	CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll	DeviceNet
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart	Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik	Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	9
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	optionale Anschlusstechnik mit Zubehör: optionale Anschlusstechnik mit Zubehör: Micro Style (Stecker/Dose M12x1 A-codiert, 5-polig, Schutzart IP65) Open Style (Klemmleiste, 5-polig, Schutzart IP20) Open Style (Schraubklemme, 5-polig, Schutzart IP20)
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung	ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s
Interne Zykluszeit	1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge	8 Byte
Max. Adressvolumen Ausgänge	8 Byte

Spannungsversorgung, Funktion	Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart	Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik	M12x1, B-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern	5
Diagnose	- Kommunikationsfehler - Systemdiagnose - Unterspannung
Parametrierung	- Diagnoseverhalten - Failsafe- und Idle Reaktion
Zusätzliche Funktionen	- Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message" Quickconnect Systemstatus über Prozessdaten abbildbar
Konfigurations-Unterstützung	EDS-Datei
Bedienelemente	DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch	PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung X1: Systemstatus Modul I-Port 1 X2: Systemstatus Modul I-Port 2
LED-Anzeige busspezifisch	IO: E/A-Status MNS: Netzwerkstatus
Betriebsspannungsbereich DC	18 - 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 65 mA
Max. Stromversorgung	4 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C

Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Werkstoff Gehäuse	PA PC
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG