

Han High Temp 6E-s Male



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 33 806 2603 |
| Beschreibung | Han High Temp 6E-s Male |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09338062603 |

Bezeichnung

| | |
|-----------|------------------------------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe | Han E [®] High Temp |

Ausführung

| | |
|-----------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Geschlecht | Stift |
| Baugröße | 6 B |
| mit Drahtschutz | ja |
| Kontaktanzahl | 6 |
| PE-Kontakt | ja |

Technische Kennwerte

| | |
|------------------------|--|
| Leiterquerschnitt | 0,75 ... 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt | AWG 18 ... AWG 14 |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolationswiderstand | >10 ¹⁰ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤1 mΩ |
| Abisolierlänge | 7,5 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Grenztemperatur | -40 ... +200 °C mit Han [®] High Temp Komponenten |



Technische Kennwerte

| | |
|-------------|------|
| Steckzyklen | ≥500 |
|-------------|------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Liquid-crystal polymer (LCP) |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | versilbert |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| ECHA SCIP Nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|---|
| Normen | IEC 60664-1 IEC 61984 |
| Zulassungen | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|----------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 57 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|--------|---|
| GTIN | 5713140185937 |
| eCl@ss | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |