

Großvolumen-Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 323 x 800 x 600 mm, Inhalt 120 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau glatter Boden



Artikelnummer: 209384



Großvolumen-Mehrwegbehälter

Großvolumen-Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 323 x 800 x 600 mm
- Inhalt 120 l
- Traglast 75 kg
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau glatter Boden
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Rollenbahnggeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Behältertyp	Stapelbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Bodenkonstruktion	geschlossen

Inhalt	120 l	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Höhe	323 mm	Traglast	75 kg
Länge	800 mm	Deckel	nein
Breite	600 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenbreite	682 mm	rollenbahngeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeeignung	nein
recyclbar	ja	Tragevorrichtung	keine
stapelbar	nein	Farbe	taubenblau
nestbar	ja	Garantie	5 Jahre
faltbar	nein	Gewicht	4,81 kg
Unterbau	glatter Boden		

Zubehör

509604		Plomben, für Großbehälter
--------	---	---------------------------

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung