

Professionelles 4-in-1 Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen

Der Brother MFC-L9570CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten und zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen hier besonders günstige Klickpreise. Bei hohem Papierbedarf können Sie den MFC-L9570CDW mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 17,6 cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Der NFC-Kartenleser kann dabei mit bestehenden Authentifizierungssystemen kombiniert werden und unterstützt die gängigen Karten-Formate.

- Bis zu **31 Seiten/Minute** Druckgeschwindigkeit in Farbe und SW
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Professionelle Scan-Funktionen mit **80 Blatt Duplex-ADF**
- Professionelle Papiermanagementoptionen mit bis zu **2.380 Blatt Papierkapazität**
- **Apple AirPrint** und **Google Cloud Print™ 2.0** kompatibel
- Integrierte **BSI-Schnittstelle + Custom UI** zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
- Implementierbar in die Brother **PrintSmart** Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
- Eingebauter + opt. externer **NFC-Kartenleser** zur sicheren Authentifizierung
- Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem **PRINT AirBag für 400.000 Seiten**



Verbrauchsmaterial:

Ultra-Jumbo-Toner TN-910BK/C/M/Y für 9.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798)
Trommel DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Job)
Transfereinheit BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Job)
Toner-Abfallbehälter WT-320CL für ca. 50.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother MFC-L9570CDW inkl. Tonerkassetten für 6.500 Seiten in Schwarz und je 6.500 Seiten in Cyan, Magenta, Gelb (gemäß ISO/IEC 19798), Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Installationsanleitung, Netzkabel, Druckertreiber für Windows®

Abmessungen und Gewicht:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Mit Karton (B x H x T) | 675 x 726 x 652 mm / 36,1 kg |
| Ohne Karton (B x H x T) | 495 x 549 x 526 mm / 29,7 kg |

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

