

# Druckstücke DIN 6311 erweitert

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl: einsatzgehärtet. Sprengring Federstahl.

Edelstahl: blank. Sprengring Edelstahl.

#### Ausführung:

Stahl brüniert.

Edelstahl blank.

#### Hinweis:

Zur Montage Druckzapfen so weit wie möglich in die Richtung der Sprengringöffnung neigen. Sprengring wird montiert geliefert.


#### Zeichnungshinweis:

Form S: Druckstück mit Sprengring

Form T: niedere Bauart, große Spannfläche mit Sprengring

1) Druckfläche

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Druckstücke DIN 6311 erweitert

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	D1	D2	D4	H1	H2	T1	für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
K0392.06	Stahl	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.08	Stahl	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.10	Stahl	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.12	Stahl	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
K0392.16	Stahl	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.20	Stahl	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
K0392.108	Stahl	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
K0392.110	Stahl	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
K0392.116	Stahl	T	40	12,1	22	12	7	7	M16
K0392.061	Edelstahl	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
K0392.081	Edelstahl	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
K0392.101	Edelstahl	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
K0392.121	Edelstahl	S	25	8,1	18	13	7	7	M12

## Druckstücke DIN 6311 erweitert

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	D1	D2	D4	H1	H2	T1	für Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
K0392.161	Edelstahl	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
K0392.201	Edelstahl	S	40	15,6	28	16	9	8	M20