



**TEGERA® 256**



Entdecke mehr

**BESONDERS WEICHER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH**

Dieser bequeme Handschuh hat einen Rundum-Schnittschutz (Stufe B). Dank des dünnen Spaltnarben-Leders ist er besonders weich und eignet sich für alle Arten von Montagearbeiten, bei denen ein gutes Fingerspitzengefühl gefragt ist. Details wie hitzebeständige Nähfäden und verstärkte Zeigefinger machen den Handschuh besonders robust.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Sehr guter Schutz
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Besonders strapazierfähig
- Hervorragender Griff

**EIGENSCHAFTEN**

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte
- Wasser- und ölabweisend



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

verbrennungen, verletzungen durch hitze, schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, ganzjähriger gebrauch, warme bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten, schweißerarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

**ART DER ARBEIT**

Allround

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Allround Arbeitshandschuhe,

Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Spaltnarben Leder

STÄRKE 0,45-0,55 mm

FUTTER Gefüttert

LÄNGE 215-275 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

FARBE Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Para-aramid


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Naturlatex

**KONFORMITÄT**




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

**EIGENSCHAFTEN**



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com