

## XLR DeWALT® SDS-plus Hammerbohrer



Vierschneider mit echtem Vollhartmetallkopf für eine erhöhte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit.

### Extreme Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

**▼ 4-Schneiden Geometrie**

Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus

**▼ Vollhartmetallkopf**

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton

**▼ Innovatives Verbundsystem**

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsticher miteinander verbunden

**▼ 4-fach Wendelung**

Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln

**▼ Kernverstärkung**

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

**▼ Optimierter Aufnahmeschaft**

Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer

Für den Einsatz in SDS-plus Bohrhämmern (Akku und Kabel)



#### ANWENDUNGEN

- EXTREME DeWALT® XLR SDS-plus HAMMERBOHRER garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

#### PRODUKTMERKMALE

- Vollhartmetallkopf - Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton.
- Vierschneiden-Geometrie – Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.
- Vier-Kanal-Wendel – Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
- Kernverstärkte Bohrerstruktur – Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



#### Einzelpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN
DT8907-QZ	5	110	50	1	5035048077689
DT8908-QZ	5	160	100	1	5035048077696
DT8909-QZ	5	210	150	1	5035048077702
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	5035048077719
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	5035048077726
DT8912-QZ	6	110	50	1	5035048077733
DT8913-QZ	6	160	100	1	5035048077740
DT8914-QZ	6	210	150	1	5035048077757
DT8915-QZ	6	260	200	1	5035048077764
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	5035048077771
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	5035048077788
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	5035048077795
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	5035048077801
DT8920-QZ	7	160	100	1	5035048077818
DT8921-QZ	7	210	150	1	5035048077825
DT8922-QZ	8	110	50	1	5035048077832
DT8923-QZ	8	160	100	1	5035048077849
DT8924-QZ	8	210	150	1	5035048077856
DT8925-QZ	8	260	200	1	5035048077863
DT8926-QZ	8	310	250	1	5035048077870
DT8927-QZ	8	460	400	1	5035048077887
DT8928-QZ	10	160	100	1	5035048077894
DT8929-QZ	10	210	150	1	5035048077900
DT8930-QZ	10	260	200	1	5035048077917
DT8931-QZ	10	310	250	1	5035048077924
DT8932-QZ	10	460	400	1	5035048077931
DT8933-QZ	12	160	100	1	5035048077948
DT8934-QZ	12	200	150	1	5035048077955
DT8935-QZ	12	260	200	1	5035048077962
DT8936-QZ	12	310	260	1	5035048077979
DT8937-QZ	12	460	410	1	5035048077986
DT8938-QZ	14	160	100	1	5035048077993
DT8939-QZ	14	200	150	1	5035048078006
DT8940-QZ	14	260	200	1	5035048078013
DT8941-QZ	14	310	250	1	5035048078020
DT8942-QZ	14	460	400	1	5035048078037