

Broszura informacyjna

97 54 24

Szczypce do zagniatania wtyków miniaturowych

Do zagniatania równoległego

- Równoległe zagniatanie zapewnia wysoką jakość połączenia małych złączy
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Szczypce do zagniatania innych wtyków micro, np. HD 22, Modu IV, Micro Timer ... dostępne są na zamówienie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	97 54 24
EAN	4003773060215
Szczypce	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	305 g
Wymiary	190 x 60 x 34 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Złącze wtykowe D-Sub; HD 20; HDE
Zakres pracy w mm ²	0,03 — 0,56 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	32 — 20

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

