

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GEFRIERTRUHE



GEFRIERTRUHE FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- 10 % mehr Platz, dank des SpaceMax-Systems.
- Eine flache Rückwand bietet eine einfache Reinigung und mehr Platz für Lebensmittel.

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
ACO 432
EAN: 80 03437 16788 1

AUSSTATTUNG

- Energieeffizienzklasse F
- **Fast Freezing**
Schnelles Einfrieren. Die Fast Freeze-Funktion stellt eine bis zu 10 Grad kältere Temperatur als die niedrigste Einstellung ein, um Lebensmittel schnell einzufrieren und ihre Nährwerte zu erhalten.
- Gefrierleistung 20 kg/24h
- Leicht zu bewegen, dank der Rollen.

MERKMALE

Brutto	438 Liter
Netto	432 Liter
Körbe	4
Umgebungstemperatur	+10°C bis 43 (SN-T)°C
Betriebstemperatur	-15°C bis 25°C
Geräusche	42dB(A)
Gefriervermögen	20 kg
jährlicher Energieverbrauch	340 kWh
Lagerzeit bei Störungen	35 Std.

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	220–240 Volt / 50Hz
Leistungsaufnahme	100 Watt
Stromkabellänge	2,45 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H x B x T)

Nutzbarer Innenraum	73,2 x 127,1 x 52,2 cm
Maße	91,6 x 140,5 x 69,8 cm
Maße (verpackt)	96,2 x 143,7 x 76,6 cm
Gewicht/Brutto	48,5 kg
Gewicht/Netto	46,9 kg

Whirlpool