

Kompaktleuchtstofflampe 228mm lang, 2G11 18W/827 1250lm

Artikel-Nr. 44413



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	18 W
Lichtstrom:	1250 lm
Sockel:	2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	2700 K
Durchmesser:	44 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Gesamtlänge:	228 mm
Integrierter Starter:	Nein
Amalgamtechnologie:	Nein
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	1
Geeignet für EVG:	Ja
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kompaktleuchtstofflampe 228mm lang Die Lampe mit Sockel 2G11 in Vierstift-Ausführung sind zum Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten vorgesehen. Sie ist auch ein Betrieb an konventionellem Vorschaltgerät und Starter möglich. Diese Lampe eignet sich hervorragend für Einsatzfälle, in denen neben einem hohen Lichtstrom auch eine flache Bauform wichtig ist. Das Licht der Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedegabe (1B) aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 20
 Quecksilbergehalt (mg): 2.5
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 70
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 11.12.2014 07:25:29

