

Enveloppe chauffante

pour IBC avec capacité 1000 l,
couche extérieure en nylon coloris
noir, couche intérieure en fibre de
verre, puissance 2000 W, équipé de
avec coiffe d'isolation et régulation
de température analogique

Numéro d'article: 236190



Enveloppe chauffante

- pour IBC avec capacité 1000 l
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 950 x 4310 x 120 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 2000 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec coiffe d'isolation et régulation de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologuée selon les directives UE 2016/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	puissance	2000 W
pour type de récipient	IBC	température jusqu'à	90 °C
pour capacité	1000 l	alimentation	240 V
matériau couche	nylon	équipement accessoires	coiffe d'isolation,

extérieure		régulation de température analogique	
matériau couche intérieure	fibre de verre	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
couleur	noir	homologation	homologuée selon les directives UE 2016/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
hauteur	950 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE45409363
largeur	4310 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
profondeur	120 mm	Poids	18 kg
longueur de câble	5 m		