

Chevalet d'affichage Boston II avec panneau supérieur, mobile

Attrape-regards pour les clients, pour l'intérieur et l'extérieur

- cadre en acier solide thermolaqué de haute qualité
- surface de présentation bombée des deux côtés
- panneau supérieur avec double face d'inscription pour une personnalisation avec un logo ou lettrage
- surface de panneau convexe pour une bonne perception
- avec 2 films de protection antireflet, stabilisés aux UV avec bandes magnétiques pour l'adhérence sur le panneau arrière
- étanche
- résistant aux intempéries
- très pratique de par sa mobilité sur roulettes
- changement rapide des infos grâce au film pour affiche magnétique
- stable grâce à sa conception en acier
- livré sans équipement

Exemples d'utilisation:

- utilisable comme affiche publicitaire, promotion, Info-Point ou attrape-regard d'image
- impact maximal dans les zones piétonnes et lieux fréquentés
- pour une communication interne dans les entreprises
- notifications et système de guidage devant et dans les établissements publics et administrations
- accompagnant lors des présentations d'entreprises, foires et présentations itinérantes

Adapté pour:

- entreprises de service et de commerce de détail stationnaire
- toutes les entreprises, en particulier dans un environnement de commerce et concurrentiel au centre-ville
- entreprises avec un grand besoin de communication interne
- standistes, prestataires de service de marketing et d'événement
- fournisseurs de marque avec leur propre réseau de succursales et de distribution stationnaire
- écoles, administrations, maisons d'édition
- comités d'entreprise, chargés de sécurité, responsables de contrôle de qualité



Visuel de référence: montre le produit en utilisation



Visuel de référence: montre le produit en utilisation - mobile

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Chevalet d'affichage Boston II, mobile	A1	(L)720 x (P)700 x (H)1.150 mm	argent		44689714	71400883
Zubehör: Ersatzfolie	A1		transparent		5907166	71400943