

322454 ✓ AKTIV

SOLISTRAND

Interne TE-Nummer 322454

Rings & Spades, Ring Tongue, 12 – 10 AWG, 3 – 6 mm², 5180 – 13100 CMA, M4 / #8, Stud Diameter 4.34 mm [.171 in], Tongue Thickness .79 mm [.031 in]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kontakte & Kabelverbinder > Ringe und Gabelkontakte



Klemmen- und Spleißart: **Ring Tongue**

Wire Size: **3 – 6 mm²**

Drahtgröße: **5180 – 13100 CMA**

Bolzensgröße: **#8, M4**

Eigenschaften

Produktmerkmale

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Beschreibung der Form | RING-048 |
| Bolzensgröße | #8, M4 |
| Hülstentyp | Geschlossene Hülse |
| Abdichtbar | Nein |
| Insulated | No |
| Leitungs-/Kabeltyp | Regulärer Draht |
| Unterstützungsausführung | Isolationsunterstützung |

Konfigurationsmerkmale

| | |
|----------------|--------|
| Bohrungsanzahl | 2 |
| Klemmenwinkel | Gerade |

Sonstige Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------|
| Gewicht pro Stück | 1.241 g |
| Beschichtungsmaterial | Kupfer, Zinn |

Kontaktmerkmale

| | |
|------------------------|-------------|
| Klemmen- und Spleißart | Ring Tongue |
| Klemmenausrichtung | Ausgleich |

Montage und Anschlusstechnik

| | |
|------------------------------|------|
| Drahtisolationsunterstützung | Ohne |
|------------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Wire Size | 3 – 6 mm ² |
| Drahtgröße | 5180 – 13100 CMA |
| Bolzendurchmesser | 4.34 mm [.171 in] |
| Zungendicke | .79 mm [.031 in] |
| Gesamtlänge | 17.98 mm [.708 in] |
| Zylinderninnendurchmesser | 3.277 mm [.129 in] |

Verwendungsbedingungen

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Betriebstemperaturbereich | 170 °C [338 °F] |
|---------------------------|-----------------|

Betrieb/Anwendung

| | |
|----------------------|------|
| Starke Beanspruchung | Nein |
|----------------------|------|

Industriestandards

| | |
|------------------------------|------|
| Mit behördlicher Genehmigung | Nein |
|------------------------------|------|

Verpackungsmerkmale

| | |
|--------------------|------------|
| Verpackungsmenge | 500 |
| Verpackungsmethode | Loses Teil |

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

| | |
|--|---|
| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Enthält keine SVHC |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) |
| Halogengehalt | Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei. |
| Lötfähigkeit | Für Lötfähigkeit nicht zutreffend |


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[TERMINAL,SOLIS R 12-10 8](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_322454_L.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_322454_L.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_322454_L.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten



SOLISTRAND - QRG

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

TE-Materialdeklaration

Englisch

Freigabe Agentur

UL

Englisch