

ABS-Gehäuse / Alpha-Box

Schutzart IP 65



Die ALPHA-BOX aus ABS ist ein funktionelles Elektronik-Gehäuse in zeitgemäßem Design. Dieses Produkt überzeugt durch vielseitige Montagemöglichkeiten von Leiterkarten und anderen Elektronikbauteilen.

In der Standardausführung wird der Deckel von der Unterseite unsichtbar verschraubt. Alternativ ist auch eine Befestigung von der Deckeloberseite möglich.



PDF DXF 3D

ALPHA-BOX

INFORMATIONEN

- ▶ Die Standardausführung erfüllt die Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529
- ▶ Deckeldichtung Chloropren-Rundschnur (CR)
- ▶ Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- ▶ Die Standardfarbe der Gehäuse ist reinweiß, ähnlich RAL 9010
- ▶ Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich
- ▶ Zubehör: GummifüÙe, Deckelbefestigungsmontagesatz (4 x Senkkopfschrauben) und Wandlaschen

Artikelnummer	Typ	L	B	H	FÜ	WL	DOM
		mm	mm	mm			
2301100160	MB 127040	125	70	40	■	■	■
2301100260	MB 158545	150	85	45	■	■	■
2301100360	MB 201150	200	115	50	■	■	■
2301100403	MB 127040 STE/CEE*	125	70	40			

* mit Schuko-Stecker

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, FÜ = GummifüÙe (4 Stück), WL = Außenbefestigungslaschen (ein Paar), DOM = Deckelbefestigungsmontagesatz
Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com

Elektronik-Gehäuse MBPO

Schutzart IP 20



Die zweiteiligen Elektronik-Gehäuse in formschöner Ausführung aus schlagzähem Polystyrol eignen sich besonders zur „Verpackung“ von Kleinststeuerungen und Tischgeräten. Durch Nut- und Federabdichtung wird eine ausgezeichnete Stabilität erreicht und die seitlich geöffneten Unterteile ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage von Bauelementen. In der Standardausführung wird der Deckel von der Unterseite unsichtbar verschraubt. Alternativ ist auch eine Befestigung von der Deckeloberseite möglich.

INFORMATIONEN

- ▶ Alle Gehäuse erfüllen Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529
- ▶ Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C
- ▶ Unterteil dunkelgrau ähnlich RAL 7012
- ▶ Oberteil hellgrau ähnlich RAL 7035
- ▶ Sondereinfärbungen sind auf Anfrage möglich
- ▶ Ausführungen mit Lüftungsschlitzen und integrierter Schuko-Steckdose sind ab Lager erhältlich
- ▶ Zubehör: Wandlaschen, Schnellverschluss, Deckelbefestigung-DOB und weiteres Zubehör gemäß Übersicht lieferbar



PDF DXF 3D

MBPO

Artikelnummer	Typ	L	B	H	DOM	DOB	S	FÜ	WL
		mm	mm	mm					
0501101000	MBPO 655030	65	50	30				■	■
0501100200	MBPO 655045	65	50	45				■	■
0501100300	MBPO 105025	100	50	25				■	■
0501100400	MBPO 105040	100	50	40	■	■	■	■	■
0501100500	MBPO 126540	120	65	40	■	■	■	■	■
0501100600	MBPO 126565	120	65	65	■	■	■	■	■
0501100700	MBPO 158055	150	80	55	■	■	■	■	■
0501100800	MBPO 158080	150	80	80	■	■	■	■	■
0501100900	MBPO 181140	188	110	40	■	■	■	■	
0501100100	MBPO 181160	188	110	60	■	■	■	■	■
0501101100	MBPO 181170	188	110	70	■	■	■	■	■
0501101200	MBPO 181110	188	110	100	■	■	■	■	■
0501101300	MBPO 181112	188	110	120	■	■	■	■	■
0501101700	MBPO 105040 LÜ So	100	50	40	■	■	■	■	■
0501101900	MBPO 126540 LÜ So	120	65	40				■	■
0501102200	MBPO 158055 LÜ So	150	80	55	■	■	■	■	■
0501102600	MBPO 181170 LÜ So	188	110	70	■	Serie		■	■

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, DOM = Deckelbefestigungsmontagesatz, DOB = Deckelbefestigung gebohrt, S = Schnappverschluss,

FÜ = GummifüÙe (4 Stück), WL = Wandlaschensatz

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com