



Product data sheet

Art nr.: 2633 Lichte werkplaatswagen

Transportmiddelen



Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat RAL 5007. Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, liggend in een stalen frame. Etage met opstaande rand 12 mm hoog. Met 2 afsluitbare stalen kasten met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 300 |
| laadvlak lengte (mm) | 1000 |
| laadvlak breedte (mm) | 600 |
| Laadvlakhoogte (mm) | 820 |
| Totale lengte (mm) | 1130 |
| Totale breedte (mm) | 600 |
| Totale hoogte (mm) | 1030 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 69 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976011530 |