



## Auffangwannen DENIOS pro-line Edelstahl, für bis zu 2 IBC à 1000 Liter

**Geschweißte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl - sicher und langlebig. Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien.**

- Geschweißte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 - sicher & langlebig
- Für die Lagerung besonders aggressiver Chemikalien
- Gabeltaschen für innerbetrieblichen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen
- 100 mm Bodenfreiheit
- Zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



**pro-line**  
by DENIOS



Auffangwannen DENIOS pro-line Edelstahl, für bis zu 2 IBC à 1000 Liter			
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1		2
Lagerkapazität alternativ Fässer à 200 Liter	4		8
Auffangvolumen [l]	1000		1000
Traglast gesamt [kg]	2000		4000
Maße außen B x T x H [mm]	1300 x 1350 x 920		1300 x 2680 x 485
Bestellnummer mit Gitterrost Edelstahl	128-286-J9		128-285-J9
Bestellnummer mit Gitterrost verzinkt	130-054-J9		130-053-J9