

## Signalleuchte -TopLED- für TL-Baken und Schrankenzäune

- Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm
- mit LED-Technik
- mit optischer Funktionskontrollanzeige
- mit integriertem Batteriekasten
- mit Dämmerungsautomatik
- ohne Halterung
  
- zur universellen Anbringung an Sicherheitsleitbaken und/oder Schrankenzäunen
- zur Sicherung auf mehrspurigen Bundesstraßen und Autobahnen
- langlebige Leuchtdioden
- ein niedriger Stromverbrauch sorgt für eine lange Betriebsdauer



Modellbeispiel: Signalleuchte -TopLED- für TL-Baken und Schrankenzäune (Art. 312114g)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung: Lichtaustritt/ Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	312114g	Lichtaustritt einseitig/gelb, <b>Dauerlicht</b> , BAST Prüf-Nr.: V4-13-2001
	312115g	Lichtaustritt doppelseitig/gelb, <b>Blink-/Dauerlicht</b> , BAST Prüf-Nr.: V4-14-2001
	312114r	Lichtaustritt einseitig/rot, <b>Dauerlicht</b> , BAST Prüf-Nr.: V4-41-2002
	312115r	Lichtaustritt doppelseitig/rot, <b>Dauerlicht</b>

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

### Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



**Secura-Schlüssel, VPE 10 Stk.**

Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



**Secura-Schloss 52 mm, zur Montage von Warnleuchten an Pfosten und Rohren, VPE 10 Stk.**

Verpackungseinheit (VPE) 10 Stück



**Secura-Schloss 82 mm zur Montage von Warnleuchten an Pfosten oder Rohren, VPE 10 Stk.**

Verpackungseinheit (VPE) 10 Stück



**Uni-Schrankenhalter, VPE 5 Stk.**

Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück



**Halterung -Secura Uni 52-, zur Montage von Warnleuchten an Pfosten oder Schranken, VPE 10 Stk.**

passend bis Pfosten Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm

Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück



**Luftsauerstoff-Batterie Kompakt 50, 6V-/50Ah, VPE 20 Stk.**

6V-/ 50Ah, automat. Ventil

Verpackungseinheit (VPE): 20 Stück



**Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 9Ah, Quecksilber-, Cadmiumfrei, VPE 24 Stk.**

Quecksilber-/Cadmiumfrei

hochbelastbar, Long-Life

Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück



**Blockbatterie IEC 4 R 25 -Premium- 6V- 7Ah, Cadmium-, Quecksilberfrei, VPE 24 Stk.**

6V- 7Ah, hochbelastbar, Long-Life

Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück



**Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 7Ah, Cadmium-, Quecksilberfrei, VPE 24 Stk.**

6V- 7Ah, hochbelastbar, Long-Life

Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück



**Blockbatterie 6V / 7 AH, VPE 24 Stk.**

Zink-Kohle-Batterie

hohe Belastbarkeit

Dauerlicht bis ca. 280 h



**Sicherheitsbake -Typ 60-, Folie RA1 oder RA2, besonders leicht**

Material: Kunststoff

Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm

Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm



**Sicherheitsbake, KD-System, Folie RA1 oder RA2, BAST-geprüft nach TL-Leitbaken**

Material: Kunststoff

Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm

Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm



**Sicherheitsbake D 605 S, D 605 SS, SD-System, Folie RA1 oder RA2, BAST-geprüft nach TL-Leitbaken**

Material: Kunststoff

Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm

Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm




**Sicherheitsbake DS 605, DSS 605, D-System, Folie RA1 oder RA2, BAST-geprüft nach TL-Leitbaken**

Material: Kunststoff

Maße Bake (HxB): 1315 x 300 mm

Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm



**Schrankenzaun -Vario-, Prüfung gem. TL-Absperrschranken, rot, weiß, VPE 2 Stk.**

Material: Kunststoff

Höhe: ca. 1100 mm

Standrohre Ø 42 mm, auswechselbar



Anwendungsbeispiel: Signalleuchte auf Schrankenzaun



Anwendungsbeispiel: Signalleuchte auf Sicherheitsbake