

## E-BOX M12, Not-Halt, 2 Ö, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Rückstellung durch Drehen, Pilzkopf rot



### Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Baumaschinen
- › Industrie-Roboter
- › Modellbau
- › Hausinstallation

### Spezielle Features

- › Kompakte Abmessungen: 109 x 40 x 27 mm
- › Diverse Betätiger-Anzeige Kombinationen aus der Befehlsgeräte-Baureihe RAFIX 22 FS+
- › Mit gelbem Gehäuseoberteil für Kombinationen mit Not-Halt-Betätiger
- › Mit grauem Gehäuseoberteil für Drucktaster-Kombinationen
- › Befestigung mit zeitsparender Ein-Loch-Schraubbefestigungstechnik, besonders geeignet für Aluprofilschienen oder alternativ Direktbefestigung mit M4 Schrauben
- › Anschluss mit M12-Stecker: "Plug and Play"



## Beschreibung

Die E-Box M12 ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. Not-Halt-, Ein-Aus und Auf/Ab-Funktionen, auch mit zusätzlichen Statusanzeigen mit den sehr kompakten Abmessungen der E-Box realisiert werden. Die Montage: Clip anschrauben, Box aufsetzen, Stecker anschließen, prüfen und fertig. Die E-Box M12 kann überall dort eingesetzt werden, wo einzelne Befehlsgeräteeinheiten an dezentralen Einsatzorten benötigt werden. Typisch zum Beispiel für Not-Halt Applikationen entlang einer Fertigungseinrichtung oder am Schutzzaun. Die Abmessungen der E-Box M12 orientieren sich an dem Kantenmaß einer 40 mm Profilschiene und auch das Montagekonzept ist darauf ausgelegt.

## Technische Daten

### › Allgemein

Betätiger Position 1	Not-Halt
Farbe	gelb
Farbe des Pilzes	rot
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	1 Stück


### Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)


Nettogewicht	107,5 g
Lebensdauer	50.000 Zyklen
B10	65.000 Zyklen
B10d	130.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	II
MOQ Auftrag	1 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
<b>&gt; Einbaumaße</b>	
Außenmaß Länge	123,2 mm
Außenmaß Breite	40 mm
Außenmaß Höhe	60,2 mm
<b>&gt; Mechanische Kennwerte</b>	
Kontaktfunktion	2 Ö
Kontaktwerkstoff	Gold
Rückstellung	durch Drehen
Befestigung	Montageclip
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
PIN 1	Öffner 1
PIN 2	Öffner 1
PIN 3	Öffner 2
PIN 4	Öffner 2
<b>&gt; Elektrische Kennwerte</b>	
Schaltspannung, min.	5,000 V
Schaltspannung, max.	35 V
Spannungsart	AC / DC
Nenn-Betriebsspannung	5-35 V
Schaltstrom, min.	0,001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	0,25 W
Verlustleistung	0 W

**Zeichnungen**

**Maß-Zeichnungen**



**System-Zeichnung**



**Schaltschema-Zeichnung**