

## Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

**LD 24-6 180, Kit TH-Jet**

Bestell-Nr. 418.870



### Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

- + Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- + Spindelarretierung
- + Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- + Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- + Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- + Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

#### Technische Attribute

Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 /min
Leistungsaufnahme	2400 Watt
Leistungsabgabe	1450 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	6,6 kg

#### Grundausstattung

1 Diamantschleifteller Thermo-Jet	359.386
1 Absaughaube mit Gummiabsaugring	421.154
1 Saugadapter	393.398
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Spannflansch SW 17	191.604
3 Kabelhalter	302.538 (3x)
1 Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	329.908
1 Bügelhandgriff	1 Stück