

Rollcart Fasskipbock

Traglast 150 kg, für 1 x 50-100 Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Höhe x Länge x Breite 475 x 610 x 520 mm, mit Polyamid-Bereifung



Artikelnummer: 158287

Rollcart Fass-Kippbock

Fasskipbock



- Traglast 150 kg
- für 1 x 50-100 Liter-Fass
- Fassauflage mit Rollen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 475 x 610 x 520 mm
- 2 Räder und 2 Lenkrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 2 Lenkrollen
Karrentyp	Fasskipbock	Bereifung	Polyamid
Traglast	150 kg	Radlager	Rollenlager
Kapazität	1 x 50-100 Liter-Fass	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material	Stahl	Treppenkufen	nein

Höhe	475 mm	Sicherheitsgriff	nein
Länge	610 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	520 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Fassauflage	Rollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
klappbar	nein	Gewicht	12 kg

Zubehör

158285		Hebelstange für Fasskippsbock, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Federriegelarretierung
158289		Auffangwanne für Fasskippsbock, Auffangvolumen 10 l, Ausgestattet mit Halterung zum Herausziehen, Aus Kunststoff