

Artikelnummer: 22067

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschrank, Stahl, B 950 x T 500 x H 1935 mm, 4 WHG-Wannen, 4 x 20 l

Langbeschreibung: Dieser Umweltschrank ist konzipiert für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln sowie giftigen und wassergefährdenden Chemikalien. Ganzstahlkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech, verstärkte Flügeltüren mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüsseln). Die Auffangwannen des Pflanzenschutzmittel- und Chemikalienschranks sind gemäss Gefahrstoffverordnung ausgeführt, wahlweise nach WHG, mit Übereinstimmungserklärung (üHP).
Wichtige Details:

Geeignet zur Lagerung umweltgefährdender und toxischer Flüssigkeiten
Flügeltüren:

Zweiflügelig, mit geräuschkämpfenden Gummipuffern
Schubstangenverschluss mit Drehgriff
Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Mit Lüftungsöffnungen in den Türen und im Dach
Vorgestanzter Abluftanschluss zur technischen Entlüftung in der Schrankdecke
4 verzinkte Auffangwannen:

Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweisst
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
Traglast 50 kg bei gleichmässig verteilter Last
Auffangvolumen je Wanne: 20 Liter
Je nach Wahl mit oder ohne WHG-Konformität

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe: Türkisgrün (RAL 6016)
Masse: B 950 x T 500 x H 1935 mm

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4051273750310

