

**LED-Leuchtmittel 18SMD Ø25x61mm, E14 8-30V 12VAC/DC
2,3W 210Lm 3000K 300° dimmbar**

Artikel-Nr. 30117



www.sh-licht.de

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	2.3 W
Lichtstrom:	210 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	Röhre
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Sockel:	E14
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Durchmesser:	25 mm
Länge:	61 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtmittel 18SMD Ø25x61mm Diese Schraubsockel-Lampe ersetzt eine 35W Halogenleuchte. Ob im Bad, Sternenhimmel, Boot oder Caravan, dieses Leuchtmittel kann von 10-30V betrieben werden. Energiesparende LED-Lampe für Wohnwagen, Boot, Wohnmobil etc. Sparen Sie bis zu 89 % Energie bei gleicher Lichtstärke! Speziell für den Einsatz im mobilen Bereich konzipierte LED-Leuchtmittel. Weisen einen gegenüber Standard-Leuchtmitteln erweiterten Betriebsspannungsbereich auf, der auch Ladevorgänge und Spannungsspitzen auffängt, ohne dass die Funktionssicherheit und Lebensdauer der LEDs sinkt.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 2.53
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: 0,8
 Lebensdauer (h): 50000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 11:27:28

