



**Schlank und leicht: Ein kräftiger DC-Spezialmotor sorgt für hohe Schnittleistung! Made in EU.**



## MICRO-Cutter MIC

**Zum Trennen von Holz, Kunststoff, GFK, Papier, Pappe, Folien und ähnlichen Materialien. Bei einer Schnittbreite von 0,5 mm.**

Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Getriebe aus gehärtetem Stahl. Der MIC ermöglicht es auch, in die Werkstückoberfläche "einzutauchen" (z.B. für Ausschnitte). Der Sägeblattschutz klappt sich beim Trennen automatisch weg.

### Technische Daten:

230 V. 40 W. 20.000/min. Maximale Schnitttiefe 4 mm. Schnittbreite 0,5 mm. Gewicht ca. 300 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

**NO 28 650**



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Mit Schraubendreher zum Sägeblattwechsel.



Video MIC



**Ersatz-Blatt für MICRO-Cutter MIC**

Aus Federstahl (Härte 55 HRC). Zähne geschränkt und sauber geschliffen. 23 x 0,3 mm. Mit 2,6 mm-Bohrung.

**NO 28 652**



**Diamantierte Trennscheibe für MICRO-Cutter MIC**

Mit Kühlöchern: Zum Trennen von Porzellan, Keramik, Kunststoff, GFK und Epoxyd-Leiterplatten. 23 x 0,6 mm. Mit 2,6 mm-Bohrung.

**NO 28 654**