

AC Filter für PCB Montage, Kostenoptimiert



Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Netzfilter in standard und medizinal Ausführung
- 1-stufig
- Standard Dämpfung

Merkmale

- Kostengünstige Plastikfiltergehäuse
- Ausgelegt für Standardanwendungen
- Schutz gegen Störspannungen aus dem Netz
- Im Gerät erzeugte Störspannungen werden stark abgeschwächt
- Für Standardanwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Version mit Litzenanschlüssen
- Medizinalausführung M80

Referenzen

Alternativ: Standard Version

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	0.6 - 6 A @ Tu 40 °C / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	0.6 - 6 A @ Tu 40 °C / 125VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.25 mA (250V / 60Hz) medizinal < 5 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/085/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Anschluss	Für Leiterplatten-Montage , verzinnt
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 200'000h gemäss MIL-HB-217 F



Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)

Zulassungen







Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FPP2

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40004673
	UL Zulassungen	UL	UL File Number: E72928



Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Elektromagnetische Interferenzfilter
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)


Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit

Konformitäten



Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	Medizinaltechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1


Dimension [mm]

Gehäuse 13P

Gehäuse 18P




Gehäuse 24P



- 1) Netz
- 2) Last


Schaltbilder

S1 Standard Version



- 1) Netz
- 2) Last

S2 Medizinal Version




- 1) Netz
- 2) Last

Einfügungsdämpfungen


Standard Version

---- 50Ω symmetrisch ____ 50Ω asymmetrisch


0.6 A




1 A




2 A




4 A




6 A




0.7 A




1 A




2 A




3 A



1 A




3 A




Medizinal Version (M5)


0.6 A




1 A




2 A




4 A




6 A




0.7 A




1 A




2 A




3 A



1 A



3 A



Alle Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	L [mH]	Co / C2 (X2) [µF]	C1 (Y2) [nF]	Schaltbild	Gewicht [g]	Bestell-Nummer
0.6	Standardversion	2 x 40	0.015	2.2	S1	27 g	13P 5500.2000
1	Standardversion	2 x 10	0.015	2.2	S1	27 g	13P 5500.2001
2	Standardversion	2 x 4	0.015	2.2	S1	27 g	13P 5500.2002
4	Standardversion	2 x 1.5	0.015	2.2	S1	27 g	13P 5500.2003
6	Standardversion	2 x 0.8	0.015	2.2	S1	35 g	13P 5500.2004
0.7	Standardversion	2 x 40	0.015	2.2	S1	32 g	18P 5500.2005
1	Standardversion	2 x 20	0.022	2.2	S1	32 g	18P 5500.2006
2	Standardversion	2 x 6	0.022	2.2	S1	32 g	18P 5500.2007
3	Standardversion	2 x 3	0.022	2.2	S1	32 g	18P 5500.2008
1	Standardversion	2 x 30	0.047	2.2	S1	78 g	24P 5500.2009
3	Standardversion	2 x 4	0.047	2.2	S1	78 g	24P 5500.2010
0.6	Medizinal Version (M5)	2 x 40	0.015	-	S2	35 g	13P 5500.2116
1	Medizinal Version (M5)	2 x 10	0.015	-	S2	35 g	13P 5500.2117
2	Medizinal Version (M5)	2 x 4	0.015	-	S2	25.5 g	13P 5500.2118
4	Medizinal Version (M5)	2 x 1.5	0.015	-	S2	35 g	13P 5500.2119
6	Medizinal Version (M5)	2 x 0.8	0.015	-	S2	35 g	13P 5500.2120
0.7	Medizinal Version (M5)	2 x 40	0.015	-	S2	45 g	18P 5500.2121
1	Medizinal Version (M5)	2 x 20	0.022	-	S2	45 g	18P 5500.2122
2	Medizinal Version (M5)	2 x 6	0.022	-	S2	45 g	18P 5500.2123
3	Medizinal Version (M5)	2 x 3	0.022	-	S2	45 g	18P 5500.2124
1	Medizinal Version (M5)	2 x 30	0.047	-	S2	78 g	24P 5500.2125
3	Medizinal Version (M5)	2 x 4	0.047	-	S2	78 g	24P 5500.2126

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST