



Product data sheet

Art nr.: 12456/7016 Werkplaatswagen van staalplaat "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Constructie van staalplaat, gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Nuttige breedte: 873 mm; nuttige diepte: 465 mm; openingsbreedte: 784 mm; draagvermogen per etage: 80 kg. Werkblad middengrijs 20 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	985
laadvlak breedte (mm)	590
Laadvlakhoogte (mm)	915
Totale lengte (mm)	1080
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	995
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	53
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976624563