

Blume Förderanlagen convoyeur à galets



rouleau de manutention en plastique, convoyeur longueur x largeur 3 m x 300 mm, empattement 75 mm

Numéro d'article: 407121



Blume Förderanlagen Élément de transporteur à galets en plastique

Droit

convoyeur à galets













- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 75 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 225 mm et d'une largeur maximale de 500 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	500 mm
type de convoyeur	convoyeur à galets	longueur min. du produit transpo	225 mm
composants de convoyeur	élément pour convoyeur	empattement	75 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	70 mm




matériau de roulette	plastique	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	48 mm	matériau de cadre	acier
longueur de convoyeur	3 m	surface de cadre	galvanisé
extensible	non	forme de cadre	profilé en U
largeur de convoyeur	300 mm	Poids	21 kg
largeur	340 mm		

Accessoires

126268		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
407278		courbe 45 ° pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 75 mm
407948		courbe 90 ° pour convoyeur à galets, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 48 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 75 mm
408102		passage pour convoyeur à galets, diamètre de roulette 48 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 75 mm, avec charnières et poignée
414499		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
414502		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
428595		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428653		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428697		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428744		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428824		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429011		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429055		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

429099		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
429168		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
510321		trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm