

## BS-ROLLEN

### Rad

Traglast 400 kg, Durchmesser x Breite 100 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Gusseisen

Artikelnummer: 502892



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Schwerlastrad

### Rad

Rad

- Traglast 400 kg
- Durchmesser x Breite 100 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Kugellager
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz

## Technische Details

Fördertechnik	Räder	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Schwerlastrad	Feststeller	ohne
Bauform	Rad	Fadenschutz	nein
Traglast	400 kg	Nabenlänge	60 mm
Bereifung	Polyurethan	Nabenbohrung	20 mm
Rad-Ø	100 mm	Radbreite	50 mm
Material Felge	Gusseisen	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert
Radlager	Kugellager	Gewicht	1,52 kg
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben,		

**Dazu passt auch ...**

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen