

# Schleiffiberscheibe

# CS 561 SB-VERPACKT



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

## Produktnutzen

Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

## Werkstoffe

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○
Edelstahl	○
Holz	○

## Körnungsbereich:

Körnungsbereich:																																		
		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000						
Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn																												Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Bohrungsform Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊗ 30	24																												80 m/s	13300 1/min	CS 561 Sternloch	25	255905
115 x 22	⊗ 30	40																												80 m/s	13300 1/min	CS 561 Sternloch	25	255906
115 x 22	⊗ 30	60																												80 m/s	13300 1/min	CS 561 Sternloch	25	255907
115 x 22	⊗ 30	80																												80 m/s	13300 1/min	CS 561 Sternloch	25	255908
115 x 22	⊗ 30	120																												80 m/s	13300 1/min	CS 561 Sternloch	25	255909
125 x 22	⊗ 30	24																												80 m/s	12200 1/min	CS 561 Sternloch	25	255910
125 x 22	⊗ 30	40																												80 m/s	12200 1/min	CS 561 Sternloch	25	255911
125 x 22	⊗ 30	60																												80 m/s	12200 1/min	CS 561 Sternloch	25	255912

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 22	⊕ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255913
125 x 22	⊕ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255914

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

