

B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE

Leistungsstarke, sehr einfach bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit großem Ausstattungspaket, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-427.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278828756
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	4500
Flächenleistung praktisch	m ² /h	3150
Batterie	V / Ah	24 / 285
Batterielaufzeit	h	max. 4
Batterieladzeit	h	7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 230 / 50
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	kg	75
Gangwendebreite	mm	1750
Wasserverbrauch	l/min	max. 5,7
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	650
Gewicht ohne Zubehör	kg	456,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Ausstattung

Auto-Fill	■
Patentiertes Tankpülsystem	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Höhenverstellbarer Sitz	■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Standard Tagfahrlicht	■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	■
Robuster Frontrammschutz	■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten



Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche



Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.



Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.

Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm	1	4.035-605.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm	2	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 700 mm	3	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm	4	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm	5	6.907-771.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R75	6	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	■
Bürstenkopf D75 S	7	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf R65	8	2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	□
Bürstenkopf D65 S	9	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linatex®	10	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linatex®. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	11	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 950 mm, parabolisch	12	4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm	14	4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Reinigungsmittelkanister	15	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	16	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	17	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel kpl. Tankspuelsystem	18	4.039-327.0	Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	□
KIK-Schlüssel, weiß	19	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Zubehör Home-Base				
Set Mopp Homebase B110R	20	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	□
Universalhaken-Set	21	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Doppelhaken	22	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	23	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	24	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE	25	2.644-245.0	Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.	■
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
ABS Seitenschrubdeck B 110 R	26	2.644-243.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	27	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	28	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Saugen	29	4.039-361.0	Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm	30	4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	31	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	32	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	33	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Einbausatz Batteriesatz	34	2.638-222.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	35	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	36	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad, mittel, rot	37	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	38	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	39	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.