

# LL3-DB05

LL3

LICHTLEITER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
LL3-DB05	5326002

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/LL3](http://www.sick.com/LL3)

## Technische Daten im Detail

## Merkmale

<b>Gerätetyp</b>	Lichtleiter
<b>Detektionsprinzip</b>	Tastersystem
<b>Für Lichtleiter-Sensor</b>	GLL170(T), WLL180T
<b>Lichtleiterlänge</b>	1.000 mm
<b>Material, Faser</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)
<b>Material, Mantel</b>	Polyethylen (PE)
<b>Material, Lichtleiterkopf</b>	Edelstahl
<b>Außendurchmesser, Anschluss Lichtleiterleitung</b>	2,2 mm
<b>Gewindegröße</b>	M3
<b>Form Lichtleiterkopf</b>	Gewindehülse, Lange Endhülse
<b>Faseranordnung</b>	Koaxiale Anordnung
<b>Kernstruktur</b>	S: Ø 0,265 mm, R: 9 x Ø 0,125 mm Koaxiale Anordnung
<b>Biegeradius, Lichtleiter</b>	25 mm
<b>Abstrahlwinkel &lt; 60°</b>	Nein
<b>Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-40 °C ... +60 °C
<b>Durchmesser / Gewindegröße ab 2 mm Verjüngung</b>	≥ 0,8 mm
<b>Länge Verjüngung</b>	≥ 15 mm
<b>Durchmesser Verjüngung</b>	≥ 0,8 mm
<b>Hochflexible/elastische Fasern (Biegeradius 1-4 mm)</b>	Nein
<b>Adapter-Endhülsen erforderlich</b>	Nein
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Integrierte Linse</b>	Nein
<b>Minimaler Objektdurchmesser</b>	0,02 mm <sup>1)</sup>
<b>Im Lieferumfang</b>	Befestigung, 2 x Sechskantmutter M3, 1 x Unterlagsscheibe
<b>Kompatibilität Vorsatzlinsen</b>	Nein

<sup>1)</sup> Kleinstes detektierbares Objekt wurde bei optimalem Messabstand und optimaler Einstellung ermittelt.

## Mechanik/Elektrik

<b>Biegeradius, Lichtleiter</b>	25 mm
---------------------------------	-------

<b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>	-40 °C ... +60 °C
------------------------------------	-------------------

## Klassifikationen

<b>ECl@ss 5.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 5.1.4</b>	27270905
<b>ECl@ss 6.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 6.2</b>	27270905
<b>ECl@ss 7.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 8.0</b>	27270905
<b>ECl@ss 8.1</b>	27270905
<b>ECl@ss 9.0</b>	27270905
<b>ETIM 5.0</b>	EC002651
<b>ETIM 6.0</b>	EC002651
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528

## Schaltabstände mit WLL180T

<b>Betriebsart 16 µs</b>	8 mm
<b>Betriebsart 70 µs</b>	25 mm
<b>Betriebsart 250 µs</b>	52 mm
<b>Betriebsart 2 ms</b>	100 mm
<b>Betriebsart 8 ms</b>	110 mm

## Schaltabstände mit GLL170


<b>Betriebsart 250 µs</b>	20 mm
---------------------------	-------

## Schaltabstände mit GLL170T

<b>Betriebsart 50 µs</b>	10 mm
<b>Betriebsart 250 µs</b>	30 mm

## Maßzeichnung (Maße in mm)

LL3-DB05



## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)