

## » Betonschleifer EBS 125.4 O



Ø 125»

## » Betonschleifer EBS 125.4 RO



Ø 125»



Drehzahlregelung

## Die robusten Handgeführten für kleinere bis mittlere Flächen

### ANWENDUNG:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber, Holz – entsprechend abgestimmte Schleifteller siehe Zubehör

### MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung

- Drehzahlregelung (EBS 125.4 RO) – ermöglicht die Bearbeitung von Gips, Kalksandstein und Holz mit hartmetallbestreuten Scheiben
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
- Bodenführungsgestell – nachrüstbar

TECHNISCHE DATEN	EBS 125.4 O
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	10.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	4,7 kg
Bestellnummer	06324000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz

TECHNISCHE DATEN	EBS 125.4 RO
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	6.000-10.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	4,7 kg
Bestellnummer	06325000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz

