

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr. 454.028



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verkleben des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- + Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- + Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- + Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- + Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- + Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten

Technische Attribute

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Schwenkbereich	0°-50° °
Sägeblattaufnahme	20 mm
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	0-38 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-32 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Winkelvoreinstellung	0°/22,5°/45°/ 50°
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Grundausrüstung

1 Sägeblatt Z 24-WZ	456.012
1 Staubsack	1 Stück
1 Saugadapter	1 Stück
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1 Transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
1 Koffereinlage	459.380

Zubehör

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Bestell-Nr. 456.012



Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Technische Attribute

Abmessung in mm	165 Ø x 20
Verpackungseinheit	1

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.107



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®-en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Technische Attribute

Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 389 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 296 x 345 mm
Gewicht	3,4 kg
Verpackungseinheit	1