



Hi-Speed USB-B Anschlusskabel

USB 2.0, Typ A-Stecker - Typ B-Stecker, 480 Mbit/s, 3 m, silber

Part No.: [340458](#)

EAN-13: 0766623340458 | UPC: 766623340458

Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB Peripherie und Accessoires mit einem PC oder Notebook. Es eignet sich ideal für die Nutzung mit externen Ausgabegeräten, Hubs und anderen Plug&Play Produkten. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s in Verwendung mit einem Windows oder Mac System sorgt das Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Vergoldete Kontakte samt vergossener PVC Tülle und Zugentlastung sorgen für eine stabile Verbindung, maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust bei verringerten EMI-Interferenzen.

Merkmale:

- USB Typ A Stecker - USB Typ B Stecker
- Zum Anschluss eines USB Gerätes an einen USB Hub oder Computer
- Bis zu 480 Mbps
- Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- UL 2725
- USB 2.0

Anschlüsse

- (1) USB 2.0 Standard-A-Stecker

- (1) USB 2.0 Standard-B-Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Vergossene PVC-Tülle

Kabel

- 28 AWG-Verbinder
- Geschirmt
- Spannungswiderstand: 300 V DC 10 ms
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Durchgangswiderstand: 10 Ohm
- Kunststoffmantel

Lieferumfang

- Hi-Speed USB 2.0 Kabel

