

## Motorantrieb, 110-125VAC/DC

Typ **IZMX-M40-110AD-1**  
 Art.-Nr. **184262**  
 Katalog Nr. **68D2905G51**



### Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Fernschalten
Zubehör			Motorantrieb
			Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen. Nachrüst-Satz
maximale Schalthäufigkeit	Einschaltungen Minute		3
			Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h
Bemessungssteuerspeisespannung	$U_s$	V	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
Arbeitsbereich	$x U_s$	Faktor	0,85 - 1,1
max. Betriebsstrom	$I_n$	A	3 AC / 2 DC
max. Anlaufstrom (35ms)	$I_n$	A	9 AC / 7.5 DC
max. Leistung	AC/DC	VA/W	425 AC / 275 DC
max. Anlaufleistung (35ms)	AC/DC	VA/W	3
verwendbar für			IZMX40... INX40...
Information zum Lieferumfang			Ein Meldeschalter mit Text "Federspeicher gespannt" gehört zum Lieferumfang.

### Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung	$U_s$	V	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei $1 \times U_s$			3 s AC 50/60 Hz 3 s DC
Bemessungsbetriebsstrom	$I_n$	A	3 A AC 50/60 Hz 2 A DC
Anlaufstrom		A	6 A AC 50/60 Hz 8 A DC
Leistungsaufnahme			450 VA AC 50/60 Hz 200 W DC

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (EC001030)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter (ecl@ss8.1-27-37-04-12 [AKF010010])			
Ausführung des Schaltantriebs			Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 50 Hz		V	110 - 127
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 60 Hz		V	110 - 127
Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei DC		V	110 - 125
Spannungsart zur Betätigung			AC/DC

