

## Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 w. cov./gl.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 19 46 316 0293  |
| Beschreibung       | Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 w. cov./gl.  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19463160293">https://b2b.harting.com/19463160293</a> |

### Bezeichnung

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kategorie           | Gehäuse  |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® A   |
| Gehäuseart          | Sockelgehäuse  |
| Gehäusebeschreibung | mit Kunststoffkappe<br>mit integrierter Kabelverschraubung |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße         | 16 A                    |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 2x M25                  |
| Verriegelungsart | Längsbügel              |

### Technische Kennwerte

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500            |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65            |
| Klemmbereich                    | 9 ... 17 mm     |

### Materialeigenschaften

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse      | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung | FPM                                 |
| Farbe Dichtung     | RAL 7001 (silbergrau)               |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Werkstoff Verriegelung   | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt                             |
| Farbe Verriegelung   | RAL 9005 (tiefschwarz)  |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                         | V-0   |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(Verriegelungsbügel) | V-0   |
| RoHS   | konform mit Ausnahme  |
| RoHS-Ausnahmen   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status   | konform mit Ausnahme  |
| China RoHS   | 50  |
| REACH Annex XVII Stoffe  | nicht enthalten   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe   | nicht enthalten   |
| REACH SVHC Stoffe  | ja  |
| REACH SVHC Stoffe  | Blei  |
| California Proposition 65 Stoffe                               | ja  |
| California Proposition 65 Stoffe                               | Blei<br>Nickel  |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                              | EN 45545-2 (2020-08)  |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                         | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                                    |

## Normen und Zulassungen

|        |  |
|--------|--|
| Normen | IEC 61984<br>EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3<br>EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3<br>EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3 |
| CE     | ja   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 175 g  |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |