

Hydraulikwerkzeuge

POWER TEAM Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder mit Federrückzug 10-100 Tonnen Hubkraft

- Vorteile:**
- Ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben, Druckspindeln u.s.w.
- Betriebsdruck:** max. 700 bar
Lieferumfang: Alle Zylinder werden werksmäßig mit einer montierten Kupplungsmuffe 9796 geliefert (Seite 860).



Typ RH 203

Typ	Hub	Ölvolumen	Bauhöhe ein- gefahren	Durchmesser Mittelbohrung	Zylinder Außen Ø	Zylinder Außengewinde
10 Tonnen Hubkraft						
RH 102	63,5	90,5 cm ³	134,9	19,4	76,2	---
RH 108	203,2	290,0 cm ³	287,3	19,4	76,2	---
12 Tonnen Hubkraft						
RH 120**	7,9	14,3 cm ³	55,6	17,5	69,9	UN 2 3/4"-16
RH 121	41,3	73,6 cm ³	122,2	20,2	69,9	UN 2 3/4"-16
RH 123	76,2	136,0 cm ³	184,2	20,6	69,9	UN 2 3/4"-16
20 Tonnen Hubkraft						
RH 202	50,8	155,0 cm ³	155,6	27,4	98,4	UN 3 7/8"-12
RH 203	76,2	192,9 cm ³	154,0	26,6	101,6	---
RH 206	152,4	465,0 cm ³	308,0	27,4	98,4	UN 3 7/8"-12
30 Tonnen Hubkraft						
RH 302	63,5	260,0 cm ³	158,8	32,9	120,7	UN 4 3/4"-12
RH 306	152,4	624,9 cm ³	247,7	32,5	120,7	UN 4 3/4"-12
RHA 306*	149,2	624,9 cm ³	283,4	32,5	130,2	---
50 Tonnen Hubkraft						
RH 503	76,2	534,3 cm ³	181,0	42,5	152,4	UN 6"-12
60 Tonnen Hubkraft						
RH 603	76,2	606,8 cm ³	235,0	54,0	158,8	UN 6 1/4"-12
RH 606	152,4	1211,3 cm ³	311,2	54,0	158,8	UN 6 1/4"-12
100 Tonnen Hubkraft						
RH 1003	76,2	1013,5 cm ³	254,0	79,4	212,7	---

* Aluminium Zylinder besonders leicht, ** IG 1/4" NPT Anschlussgewinde ohne Kupplungsmuffe. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 und Muffe Typ 9796

POWER TEAM Hydraulik-Spreizer (hydraulisches Brecheisen)

- Vorteile:**
- Geeignet zum Anheben von Maschinen, zum Vorspannen von Betonformen, für Klemm- und Richtarbeiten.
- Betriebsdruck:** max. 700 bar




Typ HS 2000

Typ	Kraft	Ölvolumen	mind. benötigter Spielraum	Spreiz- weite
HS 2000	1,0 Tonnen	4,06 cm ³	14,2	101,6
HS 3000	1,5 Tonnen	19,70 cm ³	30,2	292,1

POWER TEAM Hydraulischer Abzieher, 2- und 3-armig verwendbar

- Vorteile:**
- Der Abzieher ist sehr schnell einsetzbar, da alles im praktischen Koffer gelagert ist.
 - An der Grundausführung sind Halterungen vorhanden, die entweder 2 oder 3 Abzieharme aufnehmen können, sodass der Abzieher 2- oder 3-armig verwendet werden kann.
 - Die Hydraulikpumpe ist direkt auf dem Zylinder aufgebaut (keine Verschlauchung notwendig).
- Lieferumfang:** Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder und 3 Stk. Abzieharme, robuster Gerätekofter



Typ PH 83 C



Manuelle
Abzieher
auf Seite 866

Typ	Zugkraft	Abziehtiefe	Spreizweite	Hub
PH 63 C	6 Tonnen	152	200	80
PH 83 C	8 Tonnen	190	249	80
PH 113 C	11 Tonnen	229	280	80
PH 303 C	30 Tonnen	375	540	110

POWER TEAM Druckbegrenzungsventil für Leitungseinbau

Verwendung: Bei Verwendung von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern kann mit diesem Druckbegrenzungsventil der max. Betriebsdruck unterhalb des Öffnungsdruckes des Pumpenüberdruckventils zwischen 20 und 700 bar eingestellt werden. Die Anschlüsse für Eingang und Ausgang sind beliebig kombinierbar.

Betriebsdruck: max. 700 bar

Durchflussmenge: 0,27 bis 22,7 l/min

Lieferumfang: 1 Stk. Druckbegrenzungsventil, ca. 1 mtr. Leckölschlauch mit Tankanschlussmöglichkeit

Typ	Anschluss Eingang/Ausgang (IG)	Anschluss Leckölschlauch (IG)
9633	2 x 3/8" NPT, 1 x 1/8" NPT	1 x 1/8" NPT



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.