

ADHESIVO PARA PVC PVC PRESIÓN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Tecnología	Soldadura base disolvente
Componentes	Monocomponente
Aspecto (sin curar)	Líquido viscoso opaco
Color	Ligeramente blanquecino
Viscosidad	Media (líquido)
Curado	Inmediato, no permite rectificación



Código: Al 20 322

Ceys Adhesivo PVC Presión es un adhesivo especialmente formulado para la unión de tubería y accesorios de PVC-U, PVC-C y ABS. Es un adhesivo extremadamente rápido y resulta un producto idóneo para conexiones rígidas (no flexibles) en canalizaciones termoplásticas para conducciones de agua, gas, neumáticas, etc. que deban estar sometidas a presión. Este producto adquiere una resistencia de 16 bar en solo 5 minutos, y cuando la unión alcanza su máxima resistencia (8 horas), puede aguantar más presión que la propia tubería.

Además, Ceys Adhesivo PVC cumple con los requisitos del Mercado CE según Directiva Europea de Productos de Construcción (Ver apartado 'Certificaciones').

Propiedades físicas del material:

Características típicas del material curado	
Resistencia al cizallamiento según UNE-EN 9311-2	
Tiempo de curado	Resistencia (MPa)
2 min	1.2
5 min	1.6
10 min	1.8
20 min	1.8
30 min	2.0
60 min	3.2
24 h	>7.8
7 días	>7.8

Composición		Sin THF Sin ciclohexanona
Contenido en sólidos	(%)	23.8 ± 1.0
Densidad	(g/cm ³)	0.89
Viscosidad Brookfield Sp4, 20 rpm, 23 °C	(cPs)	2000 – 5000
Tiempo abierto/Vida útil	(min)	1
Tiempo de manipulación	(seg)	-
Temperatura de aplicación	(°C)	10 - 30
Punto de ebullición	(°C)	76

La tabla recoge los datos de resistencia al cizallamiento según la norma UNE-EN 9311-2 sin envejecimiento y a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50%. Además, se incluyen tiempos de curado menores a los tiempos de curado establecidos en la norma para realizar un seguimiento exhaustivo de la resistencia que adquiere la unión con el tiempo de curado después de la aplicación.

APLICACIONES:

Tubería y accesorios rígidos de PVC-U (hasta 60 °C), PVC-C (hasta 90 °C) y ABS (-40 °C a 70 °C), para conducciones de fluidos a presión (agua, gas, líquidos), incluyendo instalaciones de piscinas, montaje de tuberías de entrada con presión, instalaciones de conducciones domésticas e industriales, instalaciones de riego, instalación de desagües, sanitarios, cocinas y bajantes, entre otros.

MODO DE EMPLEO:

Precauciones:

- La operación de encolado deberá realizarse en un tiempo máximo de un minuto a partir de La aplicación del adhesivo.
- La unión soldada no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de los cinco primeros minutos.
- Contiene disolventes. Es preciso disponer de una buena ventilación durante La aplicación y el secado.
- Si los accesorios de tubería o la propia tubería se encuentran a una temperatura menor a 10 °C en el momento de la aplicación del adhesivo, éstas deben atemperarse para conseguir la resistencia prescrita en esta ficha técnica. Cualquier aplicación fuera de estas condiciones queda bajo responsabilidad del aplicador. Se ruega efectuar una prueba previa para considerar la idoneidad del producto en cada aplicación.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con el Departamento Técnico.

Preparación del soporte:

- Limpiar las superficies a encolar con CEYS DISOLVENTE LIMPIADOR de PVC (Ref. 900002).
- Marcar, si fuera necesario, la profundidad de introducción del extremo del tubo en el manguito con el fin de aplicar el adhesivo solamente en la superficie a encolar.

Aplicación del adhesivo:

- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en el manguito y luego una capa más gruesa en el extremo del tubo.
- Unir las piezas encoladas sin efectuar torsión en la aplicación.
- Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo o con la ayuda de un papel.

CERTIFICACIONES:

Marcado CE Ceys Adhesivo PVC Presión cumple con los requisitos establecidos en la norma EN 14814:2016, y, por tanto, cumple con las especificaciones relativas al Marcado CE, conforme con los principios generales establecidos en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008.

DISOLUCIÓN Y LIMPIEZA:

El producto fresco puede limpiarse con un papel o con la ayuda de disolvente (alcohol, acetona, etc.). Una vez seco, el producto solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

ALMACENAJE:

Caducidad: 12 meses. Almacenar el envase bien cerrado y en lugar seco y alejado de fuentes de calor. Proteger de la humedad y de las heladas. Una vez abierto el envase por primera vez, ciérrase para su conservación con la tapa original. Guardar en posición vertical para alargar al máximo su vida útil.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, ver ficha de seguridad (FDS).

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO (ml.)	UNIDADES/CAJA
AI 20 322	Presión pincel medio	900210	500	12