

réceptif de stockage lithium-ions

capacité 55 l, hauteur x largeur x profondeur 300 x 600 x 400 mm, avec matériel de calage intégré avec coupe-feu optimal par effet étouffant et refroidissant



Numéro d'article: 221930



bac de manutention lithium-ion

pour le transport routier sécurisé de piles au lithium-ion

réceptif de stockage lithium-ions

- capacité 55 l
- hauteur x largeur x profondeur 300 x 600 x 400 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 288 x 548 x 365 mm
- avec matériel de calage intégré avec coupe-feu optimal par effet étouffant et refroidissant
- avec couvercle rabattable avec sangle de sécurité
- force 10 kg
- Gerbages avec couvercle ouvert




Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptif de stockage	charge	10 kg
type de réceptif	réceptif de stockage	équipement bac	matériel de calage coupe-

	lithium-ions		feu
capacité	55 l	fermeture	couvercle rabattable avec sangle de sécurité
hauteur	300 mm	gerbable	oui
largeur	600 mm	gerbable avec	couvercle
profondeur	400 mm	emboîtable	oui
hauteur intérieure	288 mm	matériau	polypropylène
largeur intérieure	548 mm	Poids	3,4 kg
profondeur intérieure	365 mm		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
509033		boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre
525753		symbole de danger, Symbole/texte : facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm