

## Kranarme, verschiedene Ausführungen

verfügbar als **starre Ausführung**, **ausziehbare Ausführung** und **auszieh- sowie höhenverstellbare Ausführung**

- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
- Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
- zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
- hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
- Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

**NEU**

Lieferbar in 7 Farben



Kranarm, ausziehbare Ausführung (6-fach ausziehbar)



Kranarm, auszieh- und höhenverstellbare Ausführung (6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°)



Kranarm, starre Ausführung

Ausführung	Starre Ausführung	Ausziehbare Ausführung	Auszieh- und höhenverstellbare Ausführung	Ausziehbare Ausführung	Auszieh- und höhenverstellbare Ausführung
Maximale Belastung [kg]	2000	3000	5000	8000	
Auslegerlänge l (mm) / max. Traglast (kg)*	1800 / 650	3600 / 650	3600 / 1000	3600 / 1250	
Gabeltaschen B x H [mm]	188 x 88				
Gabeltaschenabstand [mm]	102	169	102	169	193
<b>blau</b>					
Bestellnummer	145-438-JY	145-446-JY	145-447-JY	276-446-JY	276-460-JY 276-468-JY
<b>anthrazit</b>					
Bestellnummer	-	276-445-JY	276-459-JY	276-452-JY	276-466-JY 276-474-JY

\*max. Traglast bei voll ausgefahrenem Kranarm