

Bauer Auffangwanne

für 2 x IBC / 10 x 200-Liter-Fässer,
Auffangvolumen 1000 l, Höhe x
Breite x Tiefe 375 x 2690 x 1650 mm,
mit Gitterrost, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung in RAL3000
Feuerrot

Artikelnummer: 139883



Bauer Auffangwanne mit 1000 l Auffangvolumen

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x IBC / 10 x 200-Liter-Fässer
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 375 x 2690 x 1650 mm
- mit Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Lagerort	unter Dach	Farbe	feuerrot // RAL3000
Kapazität	2 x IBC / 10 x 200-Liter-Fässer	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	fahrbar	nein
Höhe	375 mm	Farbe Ausführung	feuerrot // RAL3000
Breite	2690 mm	Gewicht	274 kg
Tiefe	1650 mm		

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm