


Synergy 21 LED Retrofit GU10 7W ww dimmbar V3



kwh/1000h: 7,00

Lumen: 695

Watt: 7,0

Nennlebensdauer: 35000 Std.

Schaltzyklen: 15000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



Socket: GU10
Lumen: 695lm
Kelvin: 2750K ±250
Lichtfarbe: warmweiß
CRI>82
Dimmbar: ja
Betriebsspannung 220-240V
Leistungsaufnahme: 7 W
Abstrahlwinkel 40°
Schutzklasse: IP40
Durchmesser: 50mm
Höhe ohne Pins: 52mm
Höhe mit Pins: 58mm
Gewicht: 69g
COB LED, ALU-Gehäuse

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 °C betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 7

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
148575	Synergy 21 by Casambi CBU-TED - triac dim
90378	Synergy 21 LED Demo Board GU10 / GX5,3
88209	Synergy 21 LED Adapter / Fassung für LED-Leuchtmittel Gu10
124215	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz IP65
124217	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz IP65 weiss
124600	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D01-silber
124618	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D02-weiß
124619	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D03-silber
124628	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D04-weiß
124629	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D05-silber
124630	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D06-weiß
124635	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D07-silber
124636	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D08-weiß
124637	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D09-silber
124638	Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D10-weiß

Art.-Nr.	Name
150705	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage
150706	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage schwenkbar
150707	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage abgehängt
150708	Synergy 21 LED Fassung GU10 Track-Serie für Stromschiene 01
150709	Synergy 21 LED Fassung GU10 Track-Serie für Stromschiene 02