


Sechskantmuttern

ISO 4035, 8675

ersetzt DIN 439-2, 936

Niedrige Sechskantmutter mit Fasen
ISO 8675 mit Feingewinde



* gemäß DIN 936:1963

Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
m_{NORM}	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4/5
s_{NORM}	4	5	5,5	6	7	8	10	13

Maße	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
m_{NORM}	5/6	6/7	7/8	8	9	10/9	11/10	12/10
s_{NORM}	16/17	18/19	21/22	24	27	30	34/32	36

Maße	M 26	M 27	M 28*	M 30	M 32*	M 33	M 35*	M 36
m_{NORM}	13/12	13,5/12	14/12	15/12	16/14	16,5/14	17,5/14	18/14
s_{NORM}	41	41	41	46	50	50	55	55

Maße	M 38*	M 39	M 40*	M 42	M 45	M 48	M 50*	M 52
m_{NORM}	19/16	19,5/16	20/16	21/16	22,5/18	24/18	25/20	26/20
s_{NORM}	60	60	60	65	70	75	75	80