



Hauptmerkmale

Produktbereich	Modicon LMC078
Produkt- oder Komponententyp	Profibus DP Kommunikationsmodul
Kompatible Produktfamilie	Modicon LMC078
Produktkompatibilität	Motion controller

Zusatzmerkmale

Physikalische Schnittstelle	RS485
Zugriffsmethode	Master/Slave
Integrierte Schnittstellen	Profibus DP - 1 weiblich SUB-D 9 Steckverbinder, Übertragungsrate: 12 Mbit/s

Montage

Normen	UL 508 EN/IEC 61131-2 Zone B CSA C22.2 No 142
Produktzertifizierungen	CULus CSA CE
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 61131-2
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Vibrationsfestigkeit	10 m/s ² auf Direktmontage
Stoßfestigkeit	100 m/s ²

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	11,200 cm
VPE 1 Gewicht	99,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,423 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
