



Produktmerkmale

Einbaustecker

M12-Steckverbindung

M20 - M12

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

DC

Betriebsspannung [V]

≤ 250

Strombelastbarkeit [A]

≤ 4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Ausführung

gerade

Gehäusewerkstoffe

Polyamid

Steckzyklen

> 500

Gewicht [kg]

0,012

Elektrischer Anschluss

Anschluss

PVC-Kabel / 0,07 m; 4 x 0,25 mm²

Anschlussbelegung

1: braun

2: weiß

3: blau

4: schwarz



1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)

1 Sechskantmutter M20 x 1,5 / SW27

Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]

1